



FICHA TÉCNICA

Muestreador multicapa de aluminio

Fabricante: Bürkle GmbH | Número de catálogo: **5317-2085**

Descripción del producto

Muestreador de zonas diseñado para obtener muestras representativas de diferentes capas de materiales a granel, desde polvos finos hasta granos. Su tubo interior abierto permite recoger una muestra compuesta; la construcción ligera de aluminio facilita el manejo y la punta desmontable ayuda a la limpieza.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Materiales	Aluminio (Al), acero inoxidable AISI 316L (1.4404) y NBR
Número de aperturas de recogida	3
Volumen de muestra	130 ml
Diámetro del tubo	25 mm
Profundidad de inmersión	710 mm
Longitud total	878 mm
Longitud de cámara	100 mm
Inicio de cámara colectora	101 mm
Anchura de cámara	12 mm
Distancia entre cámaras	167.5 mm
Características	Punta extraíble; peso reducido
Unidad de embalaje	1 pieza

Aplicaciones y manejo

Adecuado para control de calidad e investigación en industrias alimentaria, farmacéutica, química, de materiales de construcción y materias primas. Puede utilizarse en posición vertical u horizontal. El fabricante indica que puede esterilizarse en autoclave y flamearse, según las condiciones de uso apropiadas.

Pictogramas e identificaciones proporcionados



Fuente: Bürkle, ficha oficial del producto 5317-2085.

https://www.buerkle.de/es/muestreador-multicapa-de-aluminio_p5317-2085