



FICHA TÉCNICA

Muestreador multicapa de acero inoxidable 316L (1.4404)

Fabricante: Bürkle GmbH | Número de catálogo: **5316-2055**

Descripción del producto

Muestreador para obtener muestras representativas de distintas capas de materiales a granel, desde polvos finos hasta granos. Fabricado en acero inoxidable AISI 316L, resistente a la corrosión y de fácil limpieza. Su tubo interior abierto permite recoger una muestra compuesta y la punta extraíble facilita su limpieza.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Materiales	Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) y NBR
Número de aperturas de recogida	3
Volumen de muestra	70 ml
Diámetro del tubo	25 mm
Profundidad de inmersión	430 mm
Longitud total	576 mm
Longitud de cámara	80 mm
Inicio de cámara colectora	102 mm
Anchura de cámara	12 mm
Distancia entre cámaras	55.5 mm
Características	Punta extraíble; punta afilada
Unidad de embalaje	1 pieza

Aplicaciones y manejo

Adecuado para control de calidad e investigación en industrias alimentaria, farmacéutica, química, de materiales de construcción y materias primas. Puede utilizarse en posición vertical u horizontal. El fabricante indica que puede esterilizarse en autoclave y flamearse, siguiendo las instrucciones aplicables.

Pictogramas e identificaciones proporcionados



Fuente: Bürkle, ficha oficial del producto 5316-2055.

https://www.buerkle.de/es/muestreador-multicapa-316l-1-4404_p5316-2055