



Analizador de sodio 9245 monocanal con kit K opcional, carcasa, calibración automática

de producto: 09245=A=1101

USD Precio: Contacto Hach

Especificaciones

Acidez:	Kit K (catiónico) opcional inferior a 250 ppm
Altura (panel):	850 mm
Caudal de muestra:	0,2 - 6 bares (3 - 87 psi), 5 L/h durante la fase de muestreo
Concentración máx. de sólidos en suspensión en la muestra:	Por debajo de 10 ppm, sin aceite ni grasa Para tipo de muestra de agua de caldera, instalar filtro de aprox. 100 µm
Entrada:	Conectores sencillos para tubos de 6 mm o 1/4 pulg. de diámetro exterior en PE de baja densidad
Montaje:	Carcasa de montaje en pared
Normas europeas para EMC:	Conformidad con EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001
Normas internacionales:	Metrología U. L. y GOST
Número de Canales:	1
Número de Relés:	2 programables (concentración, temperatura, caudal mínimo de la muestra)
Pantalla:	Digital, gráfica de 75 x 75 mm con retroiluminación LED
Parámetro:	Sodio
Peso:	Recipientes vacíos: carcasa de 23 kg Recipientes llenos: carcasa de 25 kg
Protección:	IP 65 (NEMA 4)
Rango de medición:	0 - 200 ppm con kit K opcional
Repeatability with DIPA (within a 10° variation):	Por debajo de 0,02 ppb o 1,5 % de la lectura, lo que sea mayor, con una variación de 10 °C
Requisitos de alimentación (Hz):	50 - 60 Hz
Requisitos de alimentación (voltaje):	100 - 240 V CA
Salida:	Conector de espiga para tubo de 12 mm (1/2 pulg. de diámetro interior)
Salidas analógicas:	4 x (0 o 4) - 20 mA [650 ohmios]/lineales y duales/inteligentes
Temperatura ambiente:	5 - 50 °C (41 - 122 °F)
Temperatura de la muestra:	De 5 a 45 °C (41 - 113 °F)

Tiempo de respuesta: 180 s (t = 90 %)