



Cámara de flujo de bajo volumen de acero inoxidable 316 para sensores de la serie 3422

Ref. producto: 1000A3316-102

EUR Precio: Contáctenos

Llamar para consultar fecha de envío

Para usar con los sensores de conductividad de contacto 3422 con constante de celda $K=0,05$ Cell únicamente, pieza en "T" de acero inoxidable 316 de 1/2 pulgada. Limita el volumen de la muestra a aproximadamente 20 mL en el caso de aplicaciones de agua de alta pureza.