



## Test Kit, HA-71A Dureza Total

**Ref. producto:** 145201

EUR Precio: Contáctenos

Disponible

La dureza del agua es causada casi en su totalidad por iones de calcio y de magnesio. Otros metales di- y trivalentes tienen un efecto similar, pero por lo general no están presentes en concentración suficientemente altas en aguas potables como para causar problemas. La dureza aumenta el consumo de jabón en las lavanderías y produce incrustaciones en las calderas. Con el test kit HA-71A, simplemente hay que contar el número de gotas necesarias para cambiar el color de la solución para determinar la concentración de dureza. Utilizando valoración por recuento de gotas, este kit ofrece dos rangos y contiene aproximadamente 100 tests.

**Utiliza valoración por recuento de gotas - un método de valoración simple, económico**

**El kit contiene todos los reactivos y aparatos necesarios en un robusto maletín de transporte para su análisis en campo**

---

### Especificaciones

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Incremento mínimo:     | 1 mg/L                                                       |
|                        | 1 gpg                                                        |
| Método:                | Valoración por recuento de gotas/<br><br>EDTA-powder pillows |
| Modelo de Test Kit:    | HA-71A                                                       |
| Número de tests:       | 100                                                          |
| Parámetro:             | Dureza, total - como CaCO <sub>3</sub>                       |
| Peso:                  | 2,5 kg                                                       |
| Plataforma:            | Valorador recuento de gotas                                  |
| Rango de medición:     | 1 - 20 mg/L CaCO <sub>3</sub>                                |
| Rango de medición (2): | 17 - 342 mg/L CaCO <sub>3</sub>                              |
| Tpo de carcasa:        | D                                                            |