



Desecador al vacío de 171 mm (6,7") de diámetro

Ref. producto: 2238300
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

La parte superior redonda de policarbonato brinda un recipiente liviano con incomparable transparencia. La sección inferior de polipropileno crea una cámara de soporte con vacío total. Llave de paso para aplicaciones de vacío (tubería de vacío de 1,4-3,8" de diámetro externo, que se vende por separado). Capacidad de 28" (711 mm) Hg para

Especificaciones

Volumen / tamaño de embalaje: 1 each