



Kit de montaje por cadena de acero inoxidable

# de producto:	2881900
USD Precio:	Contacto Hach
Se envía dentro de 1 semana	

Incluye bola de acero inoxidable, tuercas y arandelas. No incluye cadena. Para utilizarse con el sensor de inmersión de acero inoxidable pH_D únicamente.

Técnica de medición de electrodos diferenciales

Esta técnica de eficacia probada utiliza tres electrodos en lugar de los dos que normalmente se usan en los sensores de pH convencionales. Los electrodos de proceso y de referencia miden el pH de manera diferencial con respecto a un tercer electrodo de tierra. El resultado final es una medición inigualable

Tipos de montaje versátiles

Los sensores están disponibles en cuatro estilos de montaje: convertible, de inserción, de inmersión y sanitario.

Protector/puente salino reemplazables

El puente salino reemplazable único contiene un gran volumen de solución tampón para alargar la vida útil del sensor al proteger el electrodo de referencia contra las condiciones de procesos extremas. El puente salino simplemente se enrosca en el extremo del sensor si es necesario sustituirlo

Preamplificador encapsulado incorporado

La estructura encapsulada protege el preamplificador incorporado del sensor contra la humedad, lo que garantiza un funcionamiento fiable del sensor. El preamplificador del sensor analógico pH_D produce una señal intensa, lo que permite colocar el sensor a una distancia máxima de hasta 1000 m (3280 ft) del

Materiales de cuerpo resistentes

Los sensores diferenciales de pH y ORP digitales y analógicos cuentan con un resistente cuerpo de PEEK para que sean compatibles con las sustancias químicas de la mayoría de las soluciones de procesos. Para soluciones menos agresivas, Hach ofrece un sensor de Ryton en un estilo convertible para la medición de pH y ORP.