



Sensor de conductividad Polymetron 8316 2-EL, k=0,1 cm

Ref. producto: 08316=A=0000

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana

Especificaciones

Aplicación:	Soluciones moderadamente conductoras
Caudal de muestra:	Mínimo: 100 mL/min (6 L/h) con muestra de flujo homogéneo o 330 mL/min (20 L/h)
Conexión de cable:	Cabezal del conector de poliéster reforzado con fibra de vidrio IP 65
Conexión de proceso:	Rosca de 3/4 pulg. NPT
Constante de celda K:	0,1 cm ⁻¹
Constante de recipiente:	1,00 si se encuentra colocado en una cámara de flujo 8318
Longitud:	123,5 mm
Material:	Electrodo interno: acero inoxidable 316L Electrodo externo: acero inoxidable 316L Aislante: PES
Material del electrodo:	Cuerpo: acero inoxidable 316L
Principio de medición:	Conductividad de contacto de 2 electrodos
Rango de medición:	0,1 - 2000 µS/cm, controlador SC
Rango de presión:	máximo 25 bares
Rango de temperatura de operación:	150 °C como máximo
Sensor de temperatura:	Pt100 Class A