



Celda de flujo en ac. inox., para sensores D341x y 831x

Ref. producto: 08318=A=0001

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de la próxima semana

Especificaciones

Diámetro:	34 mm
Entrada de muestra:	0,25 " Rosca NPT
Longitud:	165 mm
Material:	Acero inoxidable 1.4404
Notas especiales:	Cámara de flujo de POLYMETRON 8318 para sensores D340x y 831x
Rango de presión:	25 bar a 150 °C
Rango de temperatura:	Máx. 150 °C
Salida de muestra:	0,25 " Rosca NPT
Sensor conexión de proceso:	0,75 " Rosca NPT