



Cable para sondas de conductividad 831x, 10 m

Ref. producto:	08319=A=0010
EUR Precio:	Contáctenos
Disponible	

El cable se utiliza para conectar los sensores de conductividad 8310, 8311, 8312, 8315, 8316 y 8317 al controlador adecuado. Están disponibles cables de otras longitudes (5 y 20 m).

Especificaciones

Clasificación de conector:	IP 65
Longitud de cable:	10 m
Notas especiales:	Combinación de conector/cable para sensores POLYMETRON 8310, 8311, 8312, 8315, 8316 y 8317