



Electrodo para pH combinado Polymetron 8350.3 de ¾ pulg., vidrio resistente al ácido fluorhídrico, cable de 10 m

Ref. producto: 08350=A=0003

EUR Precio:

Contáctenos

Disponible

Sensor de pH analógico adecuado para inmersión, celda de flujo o inserción. Sensor de temperatura integrado. Funciona con controladores digitales con ayuda de un gateway digital.

Tiempo de respuesta rápido para lograr una compensación exacta de la temperatura (contacto directo con el medio). Vida útil optimizada y alta resistencia a la contaminación gracias a la unión doble. Resistencia química de los materiales del cuerpo y la unión,

protección contra golpes del bulbo de vidrio. Bajo mantenimiento: combinación de electrodo gelificado y electrodo de vidrio plano fácil de limpiar. Cable integrado con bajo nivel de ruido.

Especificaciones

Deriva:	<2 mV/semana no acumulativo
Diafragma:	Unión plana de PTFE
Diámetro:	26,4 mm
Electrolito:	KNO ₃ y KCl
Exactitud:	0,05 pH a 25 °C
Garantía:	6 meses
Impedancia:	150 - 500 MΩ
Longitud:	150 mm
Longitud de cable:	Cable fijo de 10 m
Material:	Flat PTFE junction, Guarded glass, PPS Body
Notas especiales:	Conductor de tierra líquida, bulbo de vidrio reforzado
Rango de medición:	pH 0 - 14
Rango de presión:	0 bares a 110 °C
Rango de temperatura de operación:	110 °C como máximo
Rosca del sensor:	Rosca exterior de 3/4 pulg. NPT en ambos extremos
Sensor de temperatura:	Pt100, sensor de temperatura fuera del cuerpo del electrodo/contacto directo con el medio, fabricado con vidrio
Tiempo de respuesta T95:	10 s