



Sensor de ORP de agua ultrapura 8362

de producto: 08362=A=1111

USD Precio: Contacto Hach

Parte integral del sistema de análisis de agua más completo del sector energético. Hach proporciona una amplia gama de productos diseñados para funcionar de forma conjunta en soluciones flexibles con el fin de satisfacer sus necesidades específicas. La completa estrategia de Hach ahorra tiempo de diseño, instalación, formación, mantenimiento y uso.

Ahorre tiempo de diseño

Gracias a que utiliza un único diseño en toda la plataforma de producto, dedicará menos tiempo a buscar documentación o a la configuración de los componentes. Cree y utilice plantillas de diseño óptimas. El diseño compacto ahorra un valioso espacio.

Acelere la instalación

Gracias a un único proveedor, los componentes intercambiables, una interfaz de usuario común y un equipo de asistencia, la instalación es más rápida y sencilla. Transfiera de modo rápido y sencillo ajustes de usuario entre circuitos de ORP. El electrodo autopresurizado está listo para funcionar y no requiere mantenimiento ni llenado de los depósitos de electrolitos entre las sustituciones normales de electrodos.

Reduzca la complejidad de la formación

El uso de una única plataforma reduce el tiempo necesario para aprender a usar los productos y acelera la puesta en marcha de los sistemas.

Simplifique el mantenimiento

Las guías de menús comunes reducen la variabilidad y proporcionan procedimientos paso a paso para el mantenimiento y la calibración. Los avisos visuales estándar de los parámetros alertan a los operadores si es necesario resolver algún problema.

Optimice el funcionamiento

Los electrodos autopresurizados y el sensor de temperatura RTD de platino garantizan una medición exacta. La cámara exclusiva de caudal conductivo y la funda de acero inoxidable de Hach reducen la deriva que suele observarse en las sondas menos sofisticadas.

Especificaciones

Caudal de muestra:	100 - 400 mL/min
Compensación de la temperatura:	(-4 - 392 °F)
Compensación de temperatura:	De -20 a 200 °C (-4 - 392 °F)
Longitud de cable:	Cable de 3 m
Material:	Carcasa: aluminio con revestimiento de poliéster
	Tornillos: acero inoxidable
Peso:	0,9 kg
Rango de medición:	-1500 - 1500
Rango de presión:	Presión máxima: 16 bares a 25 °C, 6 bares a 100 °C
Rango de temperatura de operación:	De -20 a 60 °C

Sensor de temperatura:

Pt 100

Contenido de la caja

Sensor de ORP analógico 8362, manual de instrucciones