



Polymetron 8398.3 Sensor inductivo de conductividad, versión DN 50

Ref. producto: 08398=A=3000

EUR Precio: Contáctenos

Envío dentro de las próximas 2 semanas

Sonda de flujo, cuerpo Polietereeterketona (PEEK), con cable de 5 m. Funciona con controladores Monec 9135 y SI 792.

Resistencia química y mecánica alta

Alta precisión en un amplio rango de medida

Diseño compacto sanitario para puerto de acceso 2"/DN50 de acuerdo a standards 3A

Sin mantenimiento: el electrodo no sufre daños, sin efecto de polarización

Opciones de montaje versátiles: adaptadores y cámaras de flujo, pértigas de inmersión

Especificaciones

Constante de celda:	2.35
Junta:	Junta EPDM
Longitud de cable:	5 m cable integrado
Material:	PEEK
Materiales en contacto con la muestra:	PEEK
Peso:	0,700 kg
Principio de medición:	Medición inductiva de conductividad
Rango de medición:	0,2 - 2000 mS/cm
Rango de presión:	Máx. 18 bar
Rango de temperatura de operación:	140 °C máximo
Repetibilidad:	< ± 2 % or ± 0.004 mS/cm, whichever is greater