



Polymetron 8398.5 Sensor inductivo de Conductividad, rosca 1"

Ref. producto: 08398=A=5000
EUR Precio: Contáctenos
Envío dentro de las próximas 2 semanas

Sonda de inmersión para mediciones de conductividad incluso bajo condiciones difíciles. Cuerpo PEEK, cable 5 m, funciona con varios tipos de controlador. Elemento de temperatura integrado.

Resistencia química y mecánica alta

Alta precisión en un amplio rango de medida

En algunos tipos: diseño compacto sanitario para puerto de acceso 2"/DN50 de acuerdo a standards 3A

Libre de mantenimiento: el electrodo no sufre daños, sin efecto de polarización

Opciones de montaje versátiles: adaptadores y cámaras de flujo, pértigas de inmersión

Especificaciones

Constante de celda:	2.35
Longitud de cable:	5 m cable integrado
Material:	Junta: EPDM
Materiales en contacto con la muestra:	PEEK
Peso:	0,700 kg
Principio de medición:	Medición inductiva de Conductividad
Rango de medición:	0,2 - 2000 mS/cm
Rango de presión:	Máx. 18 bar
Rango de temperatura de operación:	140 °C máximo
Repetibilidad:	< ± 2 % or ± 0.004 mS/cm, whichever is greater
Rosca del sensor:	1" outer thread for immersion applications