

FICHA TÉCNICA

611S00000



FORTALEZAS:

- Esterilizable en autoclave con vapor y con radiaciones gamma y beta
- Montura de material especial, resistente a varios ciclos de esterilización
- Nueva cinta elástica de silicona antiestática
- Innovador sistema de ajuste rápido de la banda elástica
- Disponible con ventilación directa e indirecta
- Nuevo tratamiento antiempañante 121 disponible
- Inserto graduable disponible

CARÁCTERÍSTICAS DE MONTURA:

Tipología Montura	Màscara
Campo de visión	>40
Peso EPI Completo (g)	128
Dimensiones (mm)	154
Material de la montura frontal	TPR
Material de la banda elástica	Silicona
Sistema de ventilación	Ventilación directa
Recambios disponibles	042060

CARÁCTERÍSTICAS LENTES:

VLT% (+/-5%)	88,2
Material de Lentes	Policarbonato
Colores Lentes	Transparente
Tratamiento técnico	---
Espesor	2.25
Curvatura	Base 5,0 Cilindrica
Clase óptica	1
Protección UV	380

MARCADO:

Estándares de Referencia	EN166 EN170
Marcado Montura	U EN166 BT 2C-1.2 CE
Marcado Lentes/Flip	2C-1.2 U 1 BT CE

UTILIZACIÓN:

- B** Protección contra las partículas a alta velocidad - mediaenergía
- T** Protección contra las partículas A.V. - a temperaturas "extremas"