

UNIVERSAL VACUUM SOURCE (-50C)

Manipule y recupere disolventes de forma segura con los sistemas de vacío universal Savant™ SpeedVac™, equipados con un matraz de condensación de vidrio de boca ancha fácil de usar. Esta unidad integrada combina una fuente de vacío sin aceite y una trampa de vapor refrigerada y puede conectarse a cualquier concentrador para proporcionar un sistema SpeedVac completo.

Description

UVS450 and UVS400A

- Small footprint
- Low maintenance, oil-free and corrosion resistant Universal Vacuum System
- Wide mouth glass condensation flask with self-sealing cover
- Single stage refrigeration system
- Efficient operation with all SpeedVac™ concentrators, and other vacuum-dependent equipment
- Optional post trap (model no. ANT100) may be added to neutralize ammonia or acid
- Chemical trap (model no. DTK120R) may be added to absorb volatile radioactivity and residual vapor
- Max. vacuum <10 torr (13.3mbar)
- Oil-free ETFE diaphragm pump

