



LABOR WASSER
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



MICROSCOPIO METALGRÁFICO VERTICAL VE-146 R

AVANZADO

Microscopio metalográfico avanzado para inspección y análisis de materiales metálicos, superficies, recubrimientos y control de calidad industrial.



ÓPTICA PROFESIONAL

Oculares WF 10X/22 de amplio campo visual. Revólver quintuple para cambio rápido de objetivos.



OBJETIVOS METALÚRGICOS

5X, 10X, 20X y 50X de larga distancia de trabajo. Diseñados para aplicaciones metalográficas.



PLATINA DE PRECISIÓN

Doble placa con movimientos coaxiales X-Y. Dimensiones: 190 x 150 mm (7.4" x 5.9").



ILUMINACIÓN AVANZADA

Köhler Halógeno 12V / 30W y Epi-Köhler Halógeno 12V / 30W. Excelente uniformidad y contraste para observación metalográfica.



CONDENSADOR Y DIAFRAGMA

Condensador Abbe A.N. 1.25 con tornillo elevador. Diafragma de iris.

APLICACIONES



Industria metalúrgica



Análisis de soldaduras



Inspección de piezas mecanizadas



Laboratorios de investigación



Control de calidad industrial



Universidades y centros de investigación



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	Modelo	VE-146 R
	Oculares	WF 10X/22
	Revólver	Quíntuple
	Objetivos	5x, 10x, 20x y 50x de larga distancia de trabajo. Uso metalúrgico
	Platina	De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 190 x 150 mm / 7.4" x 5.9"
	Condensador	Abbe, A. N. 1.25 con tornillo elevador
	Diafragma	De iris
	Iluminación	Kohler halógeno 12V/30W y Epi-Kohler halógeno 12V/30W
	Dimensiones	220 x 488 x 560 mm / 8.6" x 19.2" x 22"
	Alimentación	CA110/240V, 50/60Hz



Calidad comprobada



Amplio catálogo de productos



Disponibilidad inmediata



Asesoría técnica especializada



Soluciones para cada industria



Teléfonos:

55 7575 1661 | 55 7575 1662
55 7160 2454 | 55 7158 7031



Correo:

ventas@laborwasserdemexico.com



Página web:

www.laborwasserdemexico.com



Dirección:

Laureles 62, Jardines de Atizapán,
CP 52978