



## HORNO DE SECADO MODELO 9053L

El Horno de Secado Ecoshel modelo 9053L está diseñado para aplicaciones de secado, calentamiento, esterilización y tratamientos térmicos que requieren una excelente estabilidad de temperatura y un funcionamiento confiable. Su sistema de convección natural proporciona un calentamiento uniforme para una amplia variedad de procesos de laboratorio e investigación.

Cuenta con doble pantalla LED, panel de control intuitivo, alarma de seguridad y cámara de trabajo de alta calidad, ofreciendo un desempeño eficiente y una operación sencilla para laboratorios de investigación, universidades, industria farmacéutica, alimentaria y centros de control de calidad.



### TEMPERATURA MÁXIMA DE 300 °C

Ideal para procesos de secado, esterilización y tratamientos térmicos que requieren altas temperaturas.



### CONVECCIÓN NATURAL

Distribución uniforme del calor mediante convección natural para resultados confiables.



### DOBLE PANTALLA LED

Visualización clara e independiente de la temperatura y el temporizador para un mejor control del proceso.



### ALARMAS DE SEGURIDAD

Alarma auditiva al finalizar el tiempo programado y por sobrecalentamiento.



### PANEL DE CONTROL INTUITIVO

Fácil de operar, amigable con el usuario y de rápida configuración.



### REJILLAS REMOVIBLES Y AJUSTABLES

Permiten ajustar la altura según la necesidad del proceso y son fáciles de retirar para limpieza.



### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Modelo:                        | 9053L              |
| Capacidad:                     | 43 Litros          |
| Intervalo de temperatura:      | T.A ± 10°C a 300°C |
| Estabilidad de la temperatura: | ± 1.0°C            |
| Tipo de convección:            | Convección natural |
| Temporizador:                  | 0 - 9999 min       |
| Dimensiones internas:          | 350 x 350 x 350 mm |
| Dimensiones externas:          | 500 x 550 x 735 mm |
| Peso neto:                     | 37 Kg              |
| Potencia:                      | 1200 W             |
| Voltaje:                       | CA 110V, 60Hz      |

### INCLUYE:



Rejillas removibles  
y ajustables



Cable de  
alimentación



Manual de  
operación



**Teléfonos:**  
55 7575 1661 | 55 7575 1662  
55 7160 2454 | 55 7158 7031



**Correo:**  
ventas@laborwasserdemexico.com



**Página web:**  
www.laborwasserdemexico.com

**Dirección:** Laureles 62, Jardines de Atizapán, C.P. 52978, Ciudad López Mateos, Estado de México.