



**LABOR
WASSER**
DE MÉXICO S.A. DE C.V.



WHIRL-PAK®
Filtration Group®

FICHA TÉCNICA

B01310

MUESTREADOR DE COLUMPIO AJUSTABLE 12FT / 3.66M

Whirl-Pak® Nasco

Muestreador de columpio ajustable, diseñado para la toma de muestras representativas de líquidos y lodos en tanques, lagunas, plantas de tratamiento de aguas residuales y cuerpos de agua abiertos. Su longitud ajustable permite alcanzar zonas de difícil acceso, asegurando un muestreo preciso y seguro.

Las herramientas de recolección Whirl-Pak® (muestreadores oscilantes y recolectores de lodos) están diseñadas específicamente para la recolección de muestras de corrientes horizontales, facilitando y agilizando la toma de muestras de líquidos.

ESPECIFICACIONES

Modelo	B01310
Producto	Muestreador de columpio ajustable
Longitud total	12 ft / 3.66 m
Tipo de muestreo	Líquidos y lodos
Aplicación	Tanques, lagunas, plantas de tratamiento de aguas residuales y cuerpos de agua abiertos
Material del tubo	Fibra de vidrio resistente
Material del recipiente	Polietileno
Capacidad del recipiente	16 oz / 500 mL aprox.
Cierre del recipiente	Rosca con tapa hermética
Marca	Whirl-Pak®
Fabricante	Nasco Sampling / Filtration Group

BENEFICIOS

-  Obtenga muestras representativas de líquidos y lodos de forma segura.
-  Ideal para tanques profundos y áreas de difícil acceso.
-  Diseñado para soportar ambientes industriales exigentes.
-  Facilita y agiliza el proceso de muestreo.

APLICACIONES

-  Ideal para la toma de muestras en tanques, lagunas, plantas de tratamiento de aguas residuales, cuerpos de agua abiertos y otras aplicaciones ambientales e industriales.

 **USO EXCLUSIVO EN LABORATORIO.** No apto para uso humano o consumo.

 C. Laureles 62,
Jardines de Atizapán,
52978, Edo. Méx.

 Tel: 5575751661
5575751662
5571602454
5571587031

 ventas@laborwasserdemexico.com
 www.laborwasserdemexico.com

 Labor Wasser de México, SA de CV
 @labor_wm



MUESTREO PRECISO

Permite tomar muestras representativas en diferentes profundidades.



LONGITUD AJUSTABLE

Alcanza zonas de difícil acceso con facilidad y seguridad.



CONSTRUCCIÓN RESISTENTE

Materiales duraderos para uso en condiciones exigentes.



FÁCIL DE USAR

Operación sencilla y segura para un muestreo eficiente.

INCLUYE

-  Tubo telescópico ajustable
-  Recipiente de muestreo con tapa
-  Cuerda de seguridad
-  Soporte de recipiente